

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 5-16
GTIN	4062406054380
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 127 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 125,5 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	16
Kernloch-Ø	125,5 mm
Gewindetiefe	190,5 mm
Anzahl Spannuten	12
Anzahl Schneiden Z	12
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	127 mm

Schaft-Ø D _s	56 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindesteigung	1,59 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	5-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer