

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.3/4-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 4.3/4-16
GTIN	4062406054328
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 120,65 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 56 mm
 Schaft-Vierkant □: 44 mm
 Kernloch-Ø: 119,15 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	120,65 mm
Anzahl Spannuten	12
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewindetiefe	180,975 mm
Gänge pro Zoll	16
Schaft-Vierkant □	44 mm

Gewindesteigung	1,588 mm
Kernloch-Ø	119,15 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	4.3/4-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer