

**Garant**
**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 2.1/2-12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 2.1/2-12
GTIN	4062406054656
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 12  
 Gewinde-Ø: 63,5 mm  
 Gesamtlänge L: 160 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schaft-Vierkant □: 39 mm  
 Kernloch-Ø: 61,5 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	39 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	63,5 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Kernloch-Ø	61,5 mm
Anzahl Spannuten	6
Gewindesteigung	2,11 mm

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gewindetiefe	95,25 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewindeart	UN
Gewindegröße	2.1/2-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer