

**Garant**
**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/4-16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/4-16
GTIN	4062406051341
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS E  
 Norm: DIN 376  
 Gänge pro Zoll: 16  
 Gewinde-Ø: 31,75 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
 Schaft-Vierkant □: 20 mm  
 Kernloch-Ø: 30,3 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewinde-Ø	31,75 mm
Schaft-Vierkant □	20 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gänge pro Zoll	16

Kernloch-Ø	30,3 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindetiefe	79,38 mm
Schneidstoff	HSS E
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.1/4-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer