

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/2-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.1/2-8
GTIN	4062406053543
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 63,5 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 60,5 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	60,5 mm
Gewindetiefe	95,25 mm
Gänge pro Zoll	8
Gewinde-Ø	63,5 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	50 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	39 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Anzahl Spannuten	6
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.1/2-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer