

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 11/16-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 11/16-20
GTIN	4062406050788
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 17,462 mm
Gesamtlänge L: 125 mm
Schaft-Ø D_s: 14 mm
Schaft-Vierkant □: 11 mm
Kernloch-Ø: 16,25 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,27 mm
Norm	DIN 376
Gewinde-Ø	17,462 mm
Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	43,7 mm
Schaft-Vierkant □	11 mm
Schneidstoff	HSS E

Schaft-Ø D _s	14 mm
Kernloch-Ø	16,25 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Gesamtlänge L	125 mm
Gänge pro Zoll	20
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	11/16-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer