

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3-20
GTIN	4062406053727
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 76,2 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 75 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	20
Gewindetiefe	114,3 mm
Anzahl Spannuten	8
Gewinde-Ø	76,2 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gesamtlänge L	160 mm
Schneidstoff	HSS

Gewindesteigung	1,27 mm
Kernloch-Ø	75 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer