

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 1.1/8-20****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 1.1/8-20
GTIN	4062406051198
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 20
Gewinde-Ø: 28,575 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 22 mm
Schaft-Vierkant □: 18 mm
Kernloch-Ø: 27,37 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	4
Gewindetiefe	71,44 mm
Gewinde-Ø	28,575 mm
Schaft-Ø D _s	22 mm
Schneidstoff	HSS E
Gesamtlänge L	180 mm
Gänge pro Zoll	20

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	18 mm
Kernloch-Ø	27,37 mm
Gewindesteigung	1,27 mm
Anzahl Schneiden Z	4
Norm	DIN 376
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	1.1/8-20 UN LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer