

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 2.1/8-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 2.1/8-12
GTIN	4062406054441
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 53,975 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 40 mm
Schaft-Vierkant □: 32 mm
Kernloch-Ø: 52 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	40 mm
Gewinde-Ø	54 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Kernloch-Ø	52 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindetiefe	80,96 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Gänge pro Zoll	12

Anzahl Spannuten	6
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	32 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	2.1/8-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer