

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.3/4-10

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 4.3/4-10
GTIN	4062406054359
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 10
 Gewinde-Ø: 120,65 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 56 mm
 Schaft-Vierkant □: 44 mm
 Kernloch-Ø: 118,35 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	44 mm
Anzahl Spannuten	12
Kernloch-Ø	118,35 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindesteigung	2,54 mm
Gänge pro Zoll	10
Anzahl Schneiden Z	12

Gewindetiefe	180,975 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Gewinde-Ø	120,65 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	4.3/4-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer