

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 4-10
GTIN	4062406056414
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 10

Gewinde-Ø: 101,6 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 99,3 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	10
Anzahl Schneiden Z	12
Schaft-Ø D _s	56 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Anzahl Spannuten	12
Gesamtlänge L	180 mm

Kernloch-Ø	99,3 mm
Gewinde-Ø	101,6 mm
Gewindetiefe	152,4 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	4-10 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer