

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: 5/8-14****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 130046 5/8-14 |
| GTIN | 4062406050740 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 2
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 376
Gänge pro Zoll: 14
Gewinde-Ø: 15,875 mm
Gesamtlänge L: 110 mm
Schaft-Ø D_s: 12 mm
Schaft-Vierkant □: 9 mm
Kernloch-Ø: 14,2 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------------|-----------|
| Anzahl Schneiden Z | 3 |
| Schaft-Ø D _s | 12 mm |
| Gewindetiefe | 39,7 mm |
| Schneidstoff | HSS E |
| Gewinde-Ø | 15,875 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Kernloch-Ø | 14,2 mm |

| | |
|--|---|
| Anzahl Spannuten | 3 |
| Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/> | 9 mm |
| Gesamtlänge L | 110 mm |
| Gänge pro Zoll | 14 |
| Gewindesteigung | 1,814 mm |
| Gewindeart | UNS-LH |
| Gewindegröße | 5/8-14 UNS LH |
| Beschichtung | TiN |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2,5×D bei Grundloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |