

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/4-4,5

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 2.1/4-4,5
GTIN	4062406053413
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gewinde-Ø: 57,15 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 45 mm
 Schaft-Vierkant □: 35 mm
 Kernloch-Ø: 51,38 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	6
Anzahl Schneiden Z	6
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	57,15 mm
Schaft-Ø D _s	45 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindetiefe	85,73 mm
Kernloch-Ø	51,38 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	35 mm
Gewindesteigung	5,644 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	2.1/4-4,5 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer