

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 3.1/4-4****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 3.1/4-4
GTIN	4062406056155
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 4
Gewinde-Ø: 82,55 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant □: 39 mm
Kernloch-Ø: 76,06 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	160 mm
Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	82,55 mm
Gewindetiefe	123,83 mm
Gewindesteigung	6,35 mm
Gänge pro Zoll	4
Anzahl Spannuten	8

Kernloch-Ø	76,06 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Schaft-Ø D _s	50 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	3.1/4-4 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer