

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.2-56****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.2-56
GTIN	4062406049959
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 91 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 25
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 56
Gewinde-Ø: 2,184 mm
Gesamtlänge L: 45 mm
Schaft-Ø D_s: 2,8 mm
Schaft-Vierkant □: 2,1 mm
Kernloch-Ø: 1,78 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	1,78 mm
Schneidstoff	HSS E
Gewindetiefe	5,46 mm
Anzahl Spannuten	3
Norm	DIN 371
Gänge pro Zoll	56
Anzahl Schneiden Z	3

Schaft-Ø D _s	2,8 mm
Gewindesteigung	0,454 mm
Gesamtlänge L	45 mm
Gewinde-Ø	2,184 mm
Schaft-Vierkant □	2,1 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	2-56 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer