

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.7/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 2.7/8-8
GTIN	4062406055974
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 73,025 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 70 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	70 mm
Gewindetiefe	109,54 mm
Anzahl Spannuten	8
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gänge pro Zoll	8
Gewindesteigung	3,175 mm

Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	50 mm
Gewinde-Ø	73,025 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.7/8-8 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer