

Garant**Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.8-32****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.8-32
GTIN	4062406050054
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 3
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS E
Norm: DIN 371
Gänge pro Zoll: 32
Gewinde-Ø: 4,166 mm
Gesamtlänge L: 63 mm
Schaft-Ø D_s: 4,5 mm
Schaft-Vierkant □: 3,4 mm
Kernloch-Ø: 3,42 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	4,166 mm
Gewindetiefe	10,4 mm
Anzahl Spannuten	3
Gewindesteigung	0,794 mm
Gänge pro Zoll	32
Schneidstoff	HSS E
Kernloch-Ø	3,42 mm

Anzahl Schneiden Z	3
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Gesamtlänge L	63 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	8-32 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer