

Garant
Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.8-36

Bestelldaten

Bestellnummer	130046 NO.8-36
GTIN	4062406050047
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 3
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNF-LH
 Schneidstoff: HSS E
 Norm: DIN 371
 Gänge pro Zoll: 36
 Gewinde-Ø: 4,166 mm
 Gesamtlänge L: 63 mm
 Schaft-Ø D_s: 4,5 mm
 Schaft-Vierkant □: 3,4 mm
 Kernloch-Ø: 3,5 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	10,4 mm
Gänge pro Zoll	36
Schaft-Vierkant □	3,4 mm
Gewindesteigung	0,706 mm
Norm	DIN 371
Schaft-Ø D _s	4,5 mm
Anzahl Spannuten	3

Kernloch-Ø	3,5 mm
Gewinde-Ø	4,166 mm
Schneidstoff	HSS E
Anzahl Schneiden Z	3
Gesamtlänge L	63 mm
Gewindeart	UNF-LH
Gewindegröße	8-36 UNF LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer