

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PRÄZISION
**ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 10mm**

**Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309379 10     |
| GTIN          | 2050001767264 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d      | 10 mm       |
| Aufnahme            | ER 40       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm      |
| Typ                 | 472 E       |

|               |            |
|---------------|------------|
| Außen-Ø D     | 41 mm      |
| Gesamtlänge L | 46 mm      |
| Produktart    | Spannzange |