

**Garant****Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.3/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 4.3/4-10
GTIN	4062406053222
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 10  
Gewinde-Ø: 120,65 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schaft-Vierkant □: 44 mm  
Kernloch-Ø: 118,35 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	12
Kernloch-Ø	118,35 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindetiefe	180,975 mm
Gewinde-Ø	120,65 mm
Anzahl Spannuten	12

Gänge pro Zoll	10
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	4.3/4-10 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer