

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/4-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 3.3/4-16
GTIN	4062406052904
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 95,25 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 93,75 mm

Technische Beschreibung

Gewinde-Ø	95,25 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schneidstoff	HSS
Kernloch-Ø	93,75 mm
Anzahl Spannuten	10

Schaft-Ø D _s	56 mm
Gänge pro Zoll	16
Gewindetiefe	142,88 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	3.3/4-16 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer