


FAHRION®
PRÄZISION
ER-Spannzange HP mit Abdichtung, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 10mm

Bestelldaten

Bestellnummer	309380 10
GTIN	2050001767516
Artikelklasse	33F

Beschreibung
Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). **Ähnlich** ISO 15488-A.

Rundlaufgenauigkeit: ≤ 2 µm

Gesamtlänge L: 46 mm

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	10 mm
Aufnahme	ER 40
Norm	ISO 15488-A

Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	471 E
Außen-Ø D	40,7 mm
Gesamtlänge L	46 mm
Produktart	Spannzange