

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/4-20

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 2.1/4-20
GTIN	4062406053345
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 20

Gewinde-Ø: 57,15 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 45 mm

Schaft-Vierkant □: 35 mm

Kernloch-Ø: 56,03 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	45 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Anzahl Spannuten	6
Gewinde-Ø	57,15 mm
Gänge pro Zoll	20
Gesamtlänge L	160 mm
Kernloch-Ø	56,03 mm

Gewindesteigung	1,27 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	35 mm
Gewindetiefe	85,73 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.1/4-20 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer