



## Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421490 0-25
GTIN	4045197701879
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.  
Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen.

Ab Größe 25–50, 1 Einstellmaß.

Verpackung: stabile Box

IP-Schutzart: IP 54

Kalibrierung: B1

Ablesung: 0,001 mm

Fehlergrenze: 4 µm

Spindel-Ø: 6,5 mm

Spindelsteigung: 0,5 mm

### Technische Beschreibung

Spindelsteigung	0,5 mm
Messbereich	0 - 25 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Fehlergrenze	4 µm

Ablesung	0,001 mm
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 357
IP-Schutzart	IP 54
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	012050 25
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	012060 100
Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-Kalibrierung Bügelmessschraube maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------