

Garant
Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/4-4

Bestelldaten

Bestellnummer	130050 3.3/4-4
GTIN	4062406052959
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 4
 Gewinde-Ø: 95,25 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 56 mm
 Schaft-Vierkant □: 44 mm
 Kernloch-Ø: 88,76 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	4
Anzahl Spannuten	10
Kernloch-Ø	88,76 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Gewindetiefe	142,88 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindesteigung	6,35 mm

Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	95,25 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Gewindeart	UNC
Gewindegröße	3.3/4-4 UNC
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer