


**Garant****GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe 2×D, TiAlN, UNC:  
7/16-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	139723 7/16-14
GTIN	4062406058234
Artikelklasse	11D

**Beschreibung****Ausführung:**

VHM-Gewindefräser **mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden**. Durch die **ungleiche Schneidenteilung** wird eine **hohe Laufruhe** und **Werkzeugstandzeit** erreicht.

**Neuentwickelte Universalgeometrie** und **Hochleistungsbeschichtung** für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.

- **Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.**
- **Erhöhte Anzahl an Schneiden.**
- **Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.**
- **Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.**

**Vorteil:**

Schaftseitige Senkstufe für 90°-Senkung zum Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang.

**Verwendung:**

Für **UNC Einheits-Grobgewinde** ASME-B1.1.

**Hinweis:**

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar

Form **HB**: mit **Nr. 139723 + 129100 HB** bestellen

Form **HE**: mit **Nr. 139723 + 129100 HE** bestellen

Gewindeart: UNC

Gewindeart: UNC-LH

Zähnezahl Z: 6

Gänge pro Zoll: 14

Nenn-Ø D<sub>c</sub>: 8,8 mm

Schneidenlänge L<sub>c</sub>: 22,61 mm

Schaftlänge L<sub>s</sub>: 45 mm

Gesamtlänge L: 92 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

## Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	14
Zähnezahl Z	6
Gewindeart	UNC
Gewindeart	UNC-LH
Schaftlänge L <sub>s</sub>	45 mm
Gewinde-Ø	11,11 mm
Gesamtlänge L	92 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Anzahl Spannuten	6
Schneidenlänge L <sub>c</sub>	22,61 mm
Vorschub f <sub>z</sub> in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Gewindegröße	7/16-14 UNC
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	8,8 mm
Programmierwert für Senkung L <sub>1</sub>	24,02 mm
Hals-Ø D <sub>1</sub>	11,6 mm
Serie	Master TM
Beschichtung	TiAlN
Flankenwinkel	60 Grad
Schneidstoff	VHM
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	ja
Schneidrichtung	rechts
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2xD bei Grundloch
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2xD bei Durchgangsloch
Teilung der Schneiden	ungleich

Senkstufenwinkel	90 Grad
Schafttoleranz	h6
Farbring	grün
Innen-/Außenanwendung	Innen
Produktart	Gewindefräser

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	220 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	140 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	130 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	120 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 50 HRC	bedingt geeignet	45 m/min	H
TOOLOX 33	geeignet	85 m/min	H
TOOLOX 44	geeignet	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	50 m/min	S
GG(G)	geeignet	120 m/min	K
CuZn	geeignet	200 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
Luft	geeignet		

## Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
Schaftschleifen Typ HE	129100 HE