

**Garant**
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.3/16-16**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.3/16-16
GTIN	4062406053338
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS-LH  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 16  
 Gewinde-Ø: 55,563 mm  
 Gesamtlänge L: 140 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
 Schaft-Vierkant □: 32 mm  
 Kernloch-Ø: 54,1 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	32 mm
Anzahl Spannuten	6
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindesteigung	1,588 mm
Kernloch-Ø	54,1 mm
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	140 mm

Gänge pro Zoll	16
Gewinde-Ø	55,563 mm
Gewindetiefe	83,34 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.3/16-16 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer