

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.1/4-4,5****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 2.1/4-4,5
GTIN	4062406055677
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS
Gewinde-Ø: 57,15 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 45 mm
Schaft-Vierkant □: 35 mm
Kernloch-Ø: 51,38 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	5,644 mm
Gewindetiefe	85,73 mm
Kernloch-Ø	51,38 mm
Anzahl Spannuten	6
Gewinde-Ø	57,15 mm
Schaft-Vierkant □	35 mm
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	160 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Schaft-Ø D _s	45 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	2.1/4-4,5 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer