

Garant
Hi5 Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten POMX, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 100/8mm

Bestelldaten

Bestellnummer	213110 100/8
GTIN	4062406058463
Artikelklasse	210

Beschreibung
Beschreibung:

Leistungsstarker und weichschneidender Hochvorschubfräser.
Besonders laufruhig durch ungleiche Zahnteilung.
Auch einsetzbar zum Semischlichten.
Kosteneffizienz durch 5-schneidige Wendeplatte.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. **211750 Gr. 5,7** mit Klinge Nr. **674252 Gr. 20IP** verwenden.

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	8
passende Wendeschneidplatte	POMX 10T5..
Wendeplattenschrauben-Set	219889 (20IP; 5,7 Nm)
maximale Schnitttiefe $a_{p\max}$	2,2 mm

Ø D ₃	80,78 mm
Schneiden-Ø D _c	100 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	32 mm
Serie	Hi5
Gesamtlänge L _{ges}	50 mm
Einstellwinkel κ	90 Grad
Schaftausführung	mit Bohrung
Teilung der Schneiden	ungleich
Innenkühlung	ja
Werkzeugaustausch	PowerCard
Produktart	Planfräser

Zubehör

PrecisionBit für Torx Plus®, 1/4 Zoll E 6,3 Torx Plus®-Profil 20IP	674252 20IP
Drehmoment-Schraubendreher, fest eingestellt eingestelltes Drehmoment 5,7 N·m	211750 5,7