

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 2.1/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 2.1/8-16
GTIN	4062406054434
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 53,975 mm
Gesamtlänge L: 140 mm
Schaft-Ø D_s: 40 mm
Schaft-Vierkant □: 32 mm
Kernloch-Ø: 52,6 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	6
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gewinde-Ø	54 mm
Gewindetiefe	80,96 mm
Schneidstoff	HSS
Kernloch-Ø	52,6 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Schaft-Vierkant □	32 mm

Gänge pro Zoll	16
Gesamtlänge L	140 mm
Anzahl Spannuten	6
Gewindeart	UN
Gewindegröße	2.1/8-16 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer