


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250152 HB7210-1
GTIN	4062406058876
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CNMG 09T308 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mmVorschub  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Spanbrecher	GM
Sorte	HB7210-1
Eckenradius	0,8 mm

Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen