

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.3/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.3/4-10
GTIN	4062406053659
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 10

Gewinde-Ø: 69,85 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 67,5 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	8
Kernloch-Ø	67,5 mm
Gänge pro Zoll	10
Schaft-Ø D _s	50 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm

Anzahl Schneiden Z	8
Gesamtlänge L	160 mm
Gewinde-Ø	69,85 mm
Gewindetiefe	104,78 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.3/4-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer