


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMA 120408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMA 120408 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mmVorschub f : 0,3 - 0,7 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Hauptanwendung	K
Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Sorte	HB7210-1
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMA 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen