

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für Schrubbearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CNMG 120408 HB7210-1 Sorte: HB7210-1
Spanbrecher: GG
Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mm
Vorschub f : 0,32 - 0,8 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Spanbrecher	GG
Schlicht/Schrubb-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Hauptanwendung	K

Vorschub f	0,32 - 0,8 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	HB7210-1
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen