

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080404 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mmVorschub f : 0,3 - 0,7 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Spanbrecher	GM
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7210-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Eckenradius	0,4 mm

Schicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Hauptanwendung	K
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen