

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 060408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 060408 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,4 - 6,5 mm

Vorschub f : 0,3 - 0,7 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,3 - 0,7 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Spanbrecher	GM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Sorte	HB7210-1
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen