

**Garant**
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/2-14**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.1/2-14
GTIN	4062406053512
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS-LH  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 14  
 Gewinde-Ø: 63,5 mm  
 Gesamtlänge L: 160 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schaft-Vierkant □: 39 mm  
 Kernloch-Ø: 61,75 mm

**Technische Beschreibung**

Gänge pro Zoll	14
Gewindesteigung	1,814 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gewindetiefe	95,25 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Kernloch-Ø	61,75 mm

Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	63,5 mm
Anzahl Spannuten	6
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.1/2-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer