


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T308 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Hauptanwendung	K
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	GM
Sorte	HB7210-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen