

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7210-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	252208 HB7210-1
GTIN	4062406059194
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Spanbrecher	GG
Sorte	HB7210-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Hauptanwendung	K
Schnitttiefe a_p	0,4 - 6,5 mm
Vorschub f	0,3 - 0,8 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen