

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7210-1 Sorte: HB7210-1

Spanbrecher: GM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 2,5 mmVorschub f : 0,1 - 0,25 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 100 - 450 m/min**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7210-1
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	GM
Eckenradius	0,4 mm

Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen