

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7210-1**

Bestelldaten

Bestellnummer	260449 HB7210-1
GTIN	4062406059231
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 450 m/min
Sorte	HB7210-1
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	K
Spanbrecher	GM
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U

Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen