

Garant
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.1/8-12**

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.1/8-12
GTIN	4062406055578
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 12
 Gewinde-Ø: 53,975 mm
 Gesamtlänge L: 140 mm
 Schaft-Ø D_s: 40 mm
 Schaft-Vierkant □: 32 mm
 Kernloch-Ø: 52 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	6
Gänge pro Zoll	12
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Kernloch-Ø	52 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gesamtlänge L	140 mm

Gewinde-Ø	54 mm
Gewindetiefe	80,96 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.1/8-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer