



## Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120404, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250211 CA025P
GTIN	4960664863228
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

CNMG 120404 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 3,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Spanbrecher	WQ
Schnitttiefe $a_p$	1 - 3,5 mm

Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U
Sorte	CA025P
Schneidstoff	HM
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen