



Dreh-Wendeschneidplatte CNMG 120408, für mittlere Bearbeitung, Wiper, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMG 120408 Wiper CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: WQ

Schnitttiefe a_p : 1 - 3,5 mm

Vorschub f : 0,15 - 0,35 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Spanbrecher	WQ
Eckenradius	0,8 mm
Sorte	CA025P
Schnitttiefe a_p	1 - 3,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Vorschub f	0,15 - 0,35 mm/U

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen