



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160612, für Grobzerspanung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250497 CA025P
GTIN	4960664863785
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 160612 CA025P Sorte: CA025P
 Spanbrecher: PX
 Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm
 Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	CA025P
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	PX

Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	1,2 mm
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen