



Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 160616, für Grobzerspanung, Sorte: CA025P



Bestelldaten

Bestellnummer	250498 CA025P
GTIN	4960664863792
Artikelklasse	25E

Beschreibung

CNMM 160616 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PX

Schnitttiefe a_p : 1 - 11 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	P
Spanbrecher	PX
Schnitttiefe a_p	1 - 11 mm
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,25 - 0,9 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Sorte	CA025P
Eckenradius	1,6 mm
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMM 160616
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen