

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.1/4-4

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 3.1/4-4
GTIN	4062406053895
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 4
 Gewinde-Ø: 82,55 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 50 mm
 Schaft-Vierkant □: 39 mm
 Kernloch-Ø: 76,06 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	8
Gewinde-Ø	82,55 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Kernloch-Ø	76,06 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	8
Schaft-Ø D _s	50 mm

Gänge pro Zoll	4
Gewindetiefe	123,83 mm
Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	39 mm
Gewindesteigung	6,35 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	3.1/4-4 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer