



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150604, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250696 CA025P
GTIN	4960664857395
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150604 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PQ

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Vorschub  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 105 - 435 m/min

### Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PQ
Vorschub $f$	0,13 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Schneidstoff	HM
Sorte	CA025P
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	105 - 435 m/min
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen