



## Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für mittlere Bearbeitung, Sorte: CA025P



### Bestelldaten

Bestellnummer	250798 CA025P
GTIN	4960664864256
Artikelklasse	25E

### Beschreibung

DNMG 150612 CA025P Sorte: CA025P

Spanbrecher: PS

Schnitttiefe  $a_p$ : 1 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 420 m/min

### Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 420 m/min
Spanbrecher	PS
Vorschub $f$	0,15 - 0,6 mm/U
Eckenradius	1,2 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe $a_p$	1 - 4 mm

Sorte	CA025P
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Beschichtung	CVD
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen