

**Garant**
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.3/4-4**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3.3/4-4
GTIN	4062406054083
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNC-LH  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 4  
 Gewinde-Ø: 95,25 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schaft-Vierkant □: 44 mm  
 Kernloch-Ø: 88,76 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewinde-Ø	95,25 mm
Gewindetiefe	142,88 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Anzahl Spannuten	10
Gewindesteigung	6,35 mm

Gänge pro Zoll	4
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	180 mm
Kernloch-Ø	88,76 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	3.3/4-4 UNC LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer